


VY16547-2
343-0060-A
© 1992 APPLE

自動給油器 オートグリス

simalube®



ガスジェネレーター
水素ガス(H₂)発生電池付き

ガス室(チェンバー)

ピストン
潤滑剤を最後まで吐出します。

透明容器

ラベル
内容量の点検窓付き

潤滑剤

容器の底
ピストンの
形状に一致

PT1/4" (2分ネジ)



1~12ヶ月の
期間調整システム

ワッシャー
(カバー)



- メンテナンスフリー 給油の解消
- 給油トラブルの減少
- 1~12ヶ月吐出期間自由設定
- 長期給油停止可能 ON OFF 切り替えて
- 再充填使用可能 本体容器は再使用可能
- グリース・オイルどちらも使用可能
- 気温-20℃~+55℃まで使用可能
- 目視で給油確認可能

【お問合せ先】

株式会社リスティーズウエスト

〒714-0094 岡山県笠岡市七番町1-26
TEL : 0865-63-5657
FAX : 0865-63-5675

オートグリス

simalube®

オートグリス(自動給油器): コスト効果、信頼性、安全性、多用途
 (長期にわたって連続給油を行える自動給油器、
 (ヨーロッパではすでに 100 万個の実績を持つ製品です。)

コスト効果

- 通常シーズン前に給油を行い稼働期間中に給油ができないために摩耗や音の発生が起こってしまうことがあります。オートグリスを取り付ければこのようなトラブルは大幅に低減できます。
- 吐出量が簡単にレンチ1本で調整できますので装置の稼働期間にあわせて使用できます。
- 長期間休止する時は、スイッチをOFFにする事でむだな給油をふせぐことができます。
 (例)3ヶ月間営業する場合
 6ヶ月に設定しておき営業終了時点でスイッチOFF、翌年営業開始時にONにすれば2年間使用する事ができます。
- 使用後純正グリスの再充填は現場で簡単にでき、(再充填パーツ必要)容器はガス発生装置の交換により再使用出来ます。

信頼性

- オートグリスは昼夜1年を通して外部電源を必要とせず連続給油を行えます。
- パテントのガス発生装置は医療の分野(点滴システム)でもその信頼性がすでに立証されています。
- 稼働方式はガス圧力方式ですから、作動圧力は潤滑箇所のコンディションに自動的に順応します。
- 透明なPET容器を通して、常に使用量と作動状態の確認を行えます。
- 設定値により、125mlの潤滑剤が1~12ヶ月間に給油されるので頻繁なグリス注入作業を行う必要がなくなります。

安全性

- オートグリスは公的機関によって安全性がテストされ、許可された製品です。ドイツではTUVのGSマークの認定を受けています。
- 油道が詰まっている状態で取り付けられた場合、潤滑不足になりトラブルの原因となります。この時オートグリスの圧力も高くなり、安全対策として本体底部が自壊するようになっています。

多用途

- 内容量125mlのオートグリスは軽量・コンパクトでどんな潤滑箇所にも取り付けられます。
- 使用温度範囲:-20~+55℃、水面下でも作動します。
- 使用後ガス発生装置の交換により再使用出来ます。純正グリスの再充填は現場で簡単に出来ます。(再充填パーツ必要)
- ★再充填作業を行う際には火気のない通風の良い場所で行って下さい。




使用方法

- オートグリスを取り付ける前にホースや潤滑経路に予め純正グリスを充填する。
- 3mmの六角レンチを使用して吐出期間(1~12ヶ月)をセットする。
- オートグリスを潤滑箇所へねじ込む、あるいは、パイプに接続する。
 以後オートグリスが自動的に給油を開始します。
- 吐出期間終了後はガス発生装置の交換と潤滑剤を再充填して使用可能です。

オプション

本器の取り付けブラケット、チェーンの給油用ブラシ、延長ホース、再充填用パーツ等が用意されています。



アプリケーション

オートグリスはベアリングやチェーンドライブそして、各種のギヤボックスに最適です。
 ・コンプレッサー
 ・コンベヤ
 ・クレーン
 ・ポンプ
 ・その他運搬装置

仕様

名称	ミニ 30	ショーター 60	レギュラー 125	ジャンボ 250	マルチポイント 8x5
稼働方式	乾電池式H ₂ ガス圧力				
作動圧力	最大5bar				
内容量	30ml	60ml	125ml	250ml	8ml×5
吐出期間調整・設定範囲	無段階1~12ヶ月				
使用温度範囲	-20~+55℃				
使用条件	どんな方向にも取付可能、水面下での使用可能 注:直射熱をさけること				
保管温度	20℃±5℃				
重量(潤滑油を含む)	約82g	約115g	約190g	約335g	約147g
重量(空き容器)	約55g	約60g	約75g	約111g	約110g
寸法					